


FAPポールサイズ及びステーリング取付位置





FAP-714EZ	FAP-612E	FAP-510E	FAP-408E	FAP-306E
7段 (伸 12.33 m 縮 2.070 m)	6段 (伸 10.835 m 縮 2.135 m)	5段 (伸 8.900 m 縮 2.070 m)	4段 (伸 7.030 m 縮 2.005 m)	3段 (伸 5.225 m 縮 1.940 m)

714EZ
◎ポール肉厚 3 ~ 2%


612E~306E
◎ポール肉厚は 2%

FAPポールサイズ及びステーリング取付位置




FAP-714EX

7段(伸 12.37 m
縮 2.070m)




FAP-612EX

6段(伸 10.50 m
縮 2.060m)



FAP-505

5段(伸 4.80m
縮 1.21m)



FAP-707

7段(伸 6.74m
縮 1.21m)

◎ポール肉厚は2%

(車のトランク収納可)